

**FR****Folacomp F 2,10 mm**

Réf. d'article: 12810.210.99900

**Information – page 1 de 1**

Nous conseillons de respecter les indications ci-dessous concernant le produit et de s'assurer que toutes les personnes qui le travaillent aient pris connaissance de cette fiche technique.

**Folacomp F - Manille compressible - Non adhésive - 2,10 mm****Description :**

Manille compressible, composée de trois couches de mousse compressible sur textile.

**Application :**

Même utilisation que les manilles d'habillage habituelles. Placer la couche noire sur la surface du cylindre, la couche textile vers l'extérieur.

L'épaisseur du matériau peut diminuer pendant les 5000 premiers tours d'env. 0,05 à 0,10 mm. Respecter la hauteur d'habillage et la pression lors de l'utilisation d'une nouvelle manille Folacomp. Pour atteindre la bonne hauteur d'habillage, il est possible de superposer des manilles Folabase supplémentaires : les placer entre la surface du cylindre et la mousse noire.

**Configuration :**

	Mousse compressible
	Textile
	Mousse compressible
	Textile
	Mousse compressible
	Textile

**Données techniques :**

Épaisseur	<b>2,10 mm</b> (à la livraison env. 2,15 mm; épaisseur finale après diminution env. 2,05 mm)
Tolérance d'épaisseur	± 0,05 mm
Semelle / Adhésif	non / non

Le contenu de ce document est le fruit de travaux de développement complets et de l'expérience acquise en matière d'application. Toutes les données et consignes sont fournies conformément à l'état actuel des connaissances. Elles ne constituent pas de garantie des caractéristiques et ne dispensent pas l'utilisateur d'effectuer lui-même les vérifications nécessaires, notamment en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle de tiers. Les conseils fournis dans cette fiche technique excluent toute réclamation de dommages-intérêts quelle qu'en soit la nature et le fondement juridique. Sous réserve de modifications techniques dans le cadre de l'amélioration des produits.